

# COLUMN JUNIOR FÜR BATTERIEN

## 3496/3497/3498


IR-Sensor  
 Großes Fassungsvermögen  
 Batteriebetrieben  
 2 Jahre Garantie



COLUMN Junior ist besonders für die Jüngsten hergestellt. Mit einer Höhe von nur 649 mm ist die Lösung ideal für Kindertagesstätten und Kindergärten. Außerdem kann sowohl die ältere als auch die jüngere Zielgruppe erreicht werden, wenn die Junior-Version neben dem größeren COLUMN in öffentlichen Bereichen platziert wird. Die Inspiration für COLUMN Junior kommt vom steigenden Fokus auf Händehygiene, und das Produkt wurde ohne Kompromisse bei Qualität und Ästhetik entworfen.

### Technische Daten

<b>Typ</b>	<b>COLUMN JUNIOR</b> Artikel-Nr.: 3496, 3497, 3498  Desinfektionssäule mit IR-Sensor und Batteriebox
<b>Abmessungen</b>	H: 649 mm x L: 340 mm x T: 240 mm
<b>Material</b>	Hahn, Tropfschale und Deckplatte aus Edelstahl. Gehäuse aus Edelstahl, pulverlackiert
<b>Stromanschluss</b>	6VDC. Externe Batteriebox f. 4 x Typ D Batterien LR20 (nicht inkludiert)
<b>Sensortyp</b>	Infrarot, selbstjustierend
<b>Sensorbereich</b>	Fixiert bei 100 mm
<b>Dosiervolumen</b>	1-1,2 ml Desinfektionsmittel pro Aktivierung
<b>Viskosität</b>	1-3000 cP
<b>Lebensdauer, Pumpe</b>	100.000 Aktivierungen
<b>Lebensdauer, Mechanismus</b>	500.000 Aktivierungen
<b>Kapazität</b>	5000 ml = 4100-5000 Dosierungen
<b>Nettogewicht</b>	11,55 kg
<b>Bruttogewicht</b>	13,50 kg
<b>Ausschreibungstext</b>	Mobile berührungsfreie Desinfektionssäule in pulverlackiertem Edelstahl. Mit Batteriebox und infraroter selbstjustierende Sensor. Nettogewicht: 11,55 kg. H: 649 mm x B: 340 mm x T: 240 mm



### Anwendung

COLUMN Junior Desinfektionssäule mit automatischem Sensor für berührungsfreie Bedienung – eine hygienische und kinderfreundliche Lösung. Nur für Innenbereich.

### Referenzen

Einkaufszentren, Bildungsanstalten, Hotels, Sportsarenen, Flughäfen, Krankenhäuser, Bahnhöfe sowie Messe- und Konzertzentren.

### Standardfarben

Artikel-Nr.: 3496, RAL 9003, weiß, Glanz 75.  
 Artikel-Nr.: 3497, RAL 9005, matt schwarz, Glanz 30.  
 Artikel-Nr.: 3498, Wahlfreie RAL CLASSIC-Farbe.

### Aktivierung

Aktivierung durch IR-Sensor. Aktivierungsabstand: 100 mm.

### Montage

Montage der Spender erfolgt vor Ort vor der Ingebrauchnahme.

### Wichtig!

Keinen chlorhaltigen Desinfektionsmitteln oder Flüssigkeiten / Scheuermittel mit ätzendem Effekt verwenden.

### Prüfzeichen

